

● INNOVATEST®

Hårdhedstester Rockwell NEXUS, Type: 605RS



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	495073 605RS
GTIN	2050001957269
Artikelklasse	49G

Beskrivelse

Udførelse:

Rockwell-hårdhedstester med utrolig høj præcision. Stiv maskinramme også til krævende værkstedsindsats.

Stor 6,5"-industri-farve-touchscreen. Prøvelastudløsning via touchscreen med elektronisk overvågning af stoppetiden. Prøvelastanbringelse i den lukkede reguleringskreds (**lastcelle, Closed-Loop-System**). Integreret visnings- og styreelektronik med touch-panel-betjening.

Norm:

DIN EN ISO 6508 und ASTM E-18, ISO 2039/1.

Leveringsomfang:

Driftsklart basisudstyr: Støttebord plan $\varnothing = 150$ mm. Prismestøtte $\varnothing = 60$ mm, Rockwell-konus 120° , Rockwell-kugleholder 1/16 tomme, inklusive ASTM og ISO-testcertifikat.

Bemærk:

Levering og forsendelsesemballage beregnes separat. Mulighed for DAkKS-kalibrering på opstillingsstedet.

Kalibrering: Pris på forespørgsel

Aflæsning: 1 HR

Display: 6,5 tommer touchscreen

Testmetode: Rockwell / Super-Rockwell

Interface: USB -2

Rockwell skalaer: A, B, C, D, E, F, G, H, K, L, M, P, R, S, N, T, V, W, X, Y

Betjening: motoriseret

Teknisk beskrivelse

Forbelastning, prøvekraft	3; 10 kg
Vægt	82 kg
maksimal prøvebredde	250 mm
Producentbetegnelse	NEXUS 610RS
Betjening	motoriseret
Aflæsning	1 HR
Testmetode	Rockwell / Super-Rockwell
Interface	USB -2
Strømforsyning	220 – 240 V / 50 Hz
Højde	855 mm
Bredde	250 mm
maksimal prøvehøjde	165 mm
Display	6,5 tommer touchscreen
Hovedbelastning, prøvekraft	15; 30; 45; 60; 100; 150 kg
Rockwell skalaer	A, B, C, D, E, F, G, H, K, L, M, P, R, S, N, T, V, W, X, Y
Længde	505 mm
Energiforsyning	Med kabel
Kalibrering	Pris på forespørgsel
Produkttype	Hårdhedstester, Rockwell