

Hulsave, bimetal, Diameter: 35mm



Bestillingsdata

| | |
|---------------------|---------------|
| Bestillingsnummeret | 589050 35 |
| GTIN | 4045197221025 |
| Artikelklasse | 52S |

Beskrivelse

Udførelse:

Robust, brudsikker konstruktion med variabel fortanding på fleksibelt specialstål (bimetal). Den forstærkede, stive krave er forsynet med gevind og medbringerboringer (fra Ø 32 mm) til sikker montering på skaftet. HSS-tændernes høje kvalitet, tandgeometrien og de lave fremstillingstolerancer garanterer den bedste skæreydelse og lang levetid. Variofortanding 4 / 6 tænder pr. tomme af hensyn til drift uden vibrationer. Maks. skæredybde til alle størrelse 38 mm.

Anvendelse:

Til brug på stationære boremaskiner, drejebænke eller elektroniske håndboremaskiner med passende omdrejningstal. Til savning af runde huller i tynde og tykke materialer (uanset, om emnets overflade er jævn eller buet). Egnede til alle emner som stål, specialstål, messing, kobber, støbejern, letmetal, træ, gips- og kunststofplader osv. Smøremiddeltilførsel forlænger standtiden (metal).

Anbefaling:

Anvendelsen af skæreeolie f.eks. nr. 084205 str. 0,25 forlænger standtiden og muliggør en hurtigere fremdrift i arbejdet.

Bemærk:

Holderskafterne og hulsavene er kompatible med alle gængse bimetalhulsave, dog ikke Bosch-SDS. Borekroner til sten, se nr. 788000. Hårdmetal-rundsav til stål, se nr. 118400, 118500, 119000.

Teknisk beskrivelse

| | |
|-------------------------------------|-----------------------|
| Diameter | 35 mm |
| anbefalet omdrejningstal, INOX | 125 min ⁻¹ |
| anbefalet omdrejningstal, stål | 250 min ⁻¹ |
| anbefalet omdrejningstal, aluminium | 375 min ⁻¹ |
| Tænder pr. tomme | 4 / 6 |
| Produkttype | Hulsav |

Tilbehør

| | |
|------------------------------------|-------------|
| Holderskaft, Type: 210L | 589310 210L |
| Holderskaft, Type: 210S | 589310 210S |
| Centrerbor HSS, Type: 6KT | 589430 6KT |
| Centrerbor HM-bestykket, Type: 6KT | 589432 6KT |