

**LENOX** **HM-hulsav, Diameter: 25 mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	589060 25
GTIN	082472302165
Artikelklasse	58Z

**Beskrivelse****Udførelse:**

**Hårdmetalbestykkede tænder** med lang standtid.

**Anvendelse:**

Til bearbejdning af **fiberforstærkede kunststoffer (GFK / CFK)**, gipsplader, beton, sandwichmaterialer, hårdt træ. **Variofortanding 3 / 4 tænder pr. tomme**, maksimal skæredybde for alle størrelser **38 mm**. Slag og stød på HM-skær kan medføre splintring.

**Bemærk:**

Diamanthsav til bearbejdning af glas, fliser, keramik etc. fås på forespørgsel.

**Teknisk beskrivelse**

Diameter	25 mm
Produkttype	Hulsav

**Tilbehør**

Holderskaft Type 30	589310 30
Holderskaft til hurtig udskiftning Type 30	589314 30
Centrerbor HSS Type 6KT	589430 6KT
Centrerbor HM-bestykket Type 6KT	589432 6KT