

**Garant****Hulsavssortiment, Type: 19-68****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	589710 19-68
GTIN	4045197158765
Artikelklasse	51S

**Beskrivelse****Udførelse:**

Bimetal-hulsavssortiment med gængse hulsavsdiametre. HSS-Variofortanding til rolig gang og høj standtid.

Med utroligt præcist indlæg i hårdt skum til sikker fastholdelse og enkel udtagning af hulsavene. Stabelbar systemboks.

**Leveringsomfang:**

Stødsikker kunststofboks med bimetal-hulsave, holdeskafter og centrerbor.

**Teknisk beskrivelse**

Hulsavs-Ø	19; 22; 29 38; 44; 68 mm
Antal holdeskafter	2
Antal dele	12
Antal centrerbor	4
Produkttype	Hulsav

**Tilbehør**

Hulsave, bimetal Diameter 22 mm	589010 22
Hulsave, bimetal Diameter 19 mm	589010 19
Hulsave, bimetal Diameter 68 mm	589010 68
Hulsave, bimetal Diameter 44 mm	589010 44
Systemboks Type 23-2	630320 23-2
Hulsave, bimetal Diameter 38 mm	589010 38
Hulsave, bimetal Diameter 29 mm	589010 29
Centrerbor HSS Type 6KT	589428 6KT
Holderskaft Type 210S	589305 210S
Holderskaft Type 30	589305 30