



Stjerneslagnøgler, lige, Nøglestørrelse: 80mm



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	619000 80
GTIN	4018754023295
Artikelklasse	63A

Beskrivelse

Udførelse:

Sænksmedet, med kort, kraftigt profilskaft og forstærket slagende. Ekstremt tynd ring, præcise nøglevidder med lav tolerance til skrue-arbejder på de mest snævre steder. Ringen er højere end de normerede møtrikker, så nøglen ikke sætter sig fast. Stærkere end enhver skrue.

Materiale:

Chrome-Alloy-Steel, grønlakeret.

Teknisk beskrivelse

Nøglelængde L	440 mm
Nøglestørrelse	80 mm
Ringhøjde h	57 mm
Ring-ØD	110 mm
Norm	DIN 7444
Produktionsmetode	sænksmedet
Materiale	Chrome-Alloy-Steel
Overflade	grønlakeret
Produkttype	Skruenøgle

