

Garant**Hulsavssortiment, Type: 16-76****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	589710 16-76
GTIN	4045197158772
Artikelklasse	51S

Beskrivelse**Udførelse:**

Bimetal-hulsavssortiment med gængse hulsavsdiametre. HSS-Variofortanding til rolig gang og høj standtid.

Med utroligt præcist indlæg i hårdt skum til sikker fastholdelse og enkel udtagning af hulsavene. Stabelbar systemboks.

Leveringsomfang:

Stødsikker kunststofboks med bimetal-hulsave, holdeskafter og centrerbor.

Teknisk beskrivelse

Hulsavs-Ø	16; 19; 22; 25; 29; 32; 35; 38; 44; 51; 68; 76 mm
Antal holdeskafter	2
Antal centrerbor	5
Antal dele	19
Produkttype	Hulsav

Tilbehør

Systemboks Type 4-2	630310 4-2
Hulsave, bimetal Diameter 51 mm	589010 51
Hulsave, bimetal Diameter 29 mm	589010 29
Hulsave, bimetal Diameter 76 mm	589010 76
Hulsave, bimetal Diameter 68 mm	589010 68
Hulsave, bimetal Diameter 25 mm	589010 25
Hulsave, bimetal Diameter 35 mm	589010 35
Hulsave, bimetal Diameter 22 mm	589010 22
Hulsave, bimetal Diameter 38 mm	589010 38
Hulsave, bimetal Diameter 32 mm	589010 32
Hulsave, bimetal Diameter 19 mm	589010 19
Hulsave, bimetal Diameter 16 mm	589010 16
Hulsave, bimetal Diameter 44 mm	589010 44
Centrerbor HSS Type 6KT	589428 6KT
Holderskaft Type 210S	589305 210S
Holderskaft Type 30	589305 30