

**LENOX** **HM-hulsav, Diameter: 105 mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	589060 105
GTIN	082472302660
Artikelklasse	58Z

**Beskrivelse****Udførelse:**

**Hårdmetalbestykkede tænder** med lang standtid.

**Anvendelse:**

Til bearbejdning af **fiberforstærkede kunststoffer (GFK / CFK)**, gipsplader, beton, sandwichmaterialer, hårdt træ. **Variofortanding 3 / 4 tænder pr. tomme**, maksimal skæredybde for alle størrelser **38 mm**. Slag og stød på HM-skær kan medføre splintring.

**Bemærk:**

Diamanthsav til bearbejdning af glas, fliser, keramik etc. fås på forespørgsel.

**Teknisk beskrivelse**

Diameter	105 mm
Produkttype	Hulsav

**Tilbehør**

Centrerbor HSS Type 6KT	589430 6KT
Holderskaft Type 210L	589310 210L
Centrerbor HM-bestykket Type 6KT	589432 6KT
Holderskaft Type 210S	589310 210S
Holderskaft til hurtig udskiftning Type 210S	589314 210S