

**Garant****Hulsavssortiment, Type: 19-121****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	589710 19-121
GTIN	4045197672100
Artikelklasse	51S

**Beskrivelse****Udførelse:**

Bimetal-hulsavssortiment med gængse hulsavsdiametre. HSS-Variofortanding til rolig gang og høj standtid.

Med utroligt præcist indlæg i hårdt skum til sikker fastholdelse og enkel udtagning af hulsavene. Stabelbar systemboks.

**Leveringsomfang:**

Stødsikker kunststofboks med bimetal-hulsave, holdeskafter og centrerbor.

**Teknisk beskrivelse**

Antal dele	23
Antal holdeskafter	2
Hulsavs-Ø	19; 22; 25; 29 35; 38; 44; 51 57; 68; 76; 83 92; 95; 105; 121 mm
Antal centrerbor	5
Produkttype	Hulsav

**Tilbehør**

Hulsave, bimetall Diameter 57 mm	589010 57
Hulsave, bimetall Diameter 19 mm	589010 19
Hulsave, bimetall Diameter 44 mm	589010 44
Hulsave, bimetall Diameter 92 mm	589010 92
Hulsave, bimetall Diameter 95 mm	589010 95
Systemboks Type 4-2	630310 4-2
Hulsave, bimetall Diameter 51 mm	589010 51
Hulsave, bimetall Diameter 121 mm	589010 121
Hulsave, bimetall Diameter 76 mm	589010 76
Hulsave, bimetall Diameter 105 mm	589010 105
Hulsave, bimetall Diameter 22 mm	589010 22
Hulsave, bimetall Diameter 25 mm	589010 25
Hulsave, bimetall Diameter 38 mm	589010 38
Hulsave, bimetall Diameter 29 mm	589010 29
Hulsave, bimetall Diameter 35 mm	589010 35
Hulsave, bimetall Diameter 68 mm	589010 68
Hulsave, bimetall Diameter 83 mm	589010 83
Centrerbor HSS Type 6KT	589428 6KT
Holderskaft Type 210S	589305 210S
Holderskaft Type 30	589305 30