

**Dobbelte ringnøgler, lige, forkromet, Nøglestørrelse: 19X22mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	617950 19X22
GTIN	4045197441942
Artikelklasse	62A

Beskrivelse**Udførelse:**

Sænksmedet. Med nøglevidder med lav tolerance.

HOLEX – Med ovalt skaft.

Norm:

DIN 837 B / ISO 3318

Materiale:

HOLEX – Krom-vanadium-stål, forkromet.

Teknisk beskrivelse

maks. ringhøjde $h_{1 \text{ maks.}}$	10,8 mm
Nøglelængde L	204 mm
Nøglestørrelse $_1$	19 mm
maks. ting-Ø $D_2 \text{ maks.}$	32,4 mm
maks. ring-Ø $D_1 \text{ maks.}$	29 mm
Nøglestørrelse $_2$	22 mm
Nøglestørrelse, mål	metrisk
Ringstilling	0 grader
Produktionsmetode	sænksmedet
Materiale	Krom-vanadium-stål
Overflade	forkromet

Produktnavnsegenskab	forkromet
Produkttype	Skruenøgle