

Garant GRIDLINE

LED-lampe til værkstedsvogn inklusive bæresøjler, Type: 20**Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	914871 20
GTIN	4045197893741
Artikelklasse	9GT

Beskrivelse**Udførelse:**

Belysningsenhed komplet med lysarmatur, tilslutningskabel og bærearmer, der sættes på værkstedsvognens eller det mobile arbejdsbords bæresøjler. Bærearmer med gennembrydning til gennemføring af kablet gennem bæresøjlerne. Vedligeholdelsesfri LED-teknologi med lang levetid. Den energieffektive lyskilde er yderst homogen, blænd- og flimmerfri med en neutral hvid lysfarve og en lystemperatur på 4000 K.

Denne lygte indeholder indbyggede LED-lamper. Pærene i lampen kan ikke udskiftes.

Passer til:

Nr. 914520, 914524, 914540, 914550.

Leveringsomfang:

LED-lampe inklusive strømforsyning, med Wieland-stik til tilslutning til kabelopruller, 2 bærearmer.

Bemærk:

Kabelopruller nr. 914890 str. DE til strømtilslutning skal også bestilles.

Teknisk beskrivelse

Energiforsyning	Eldrevet
Lampearmatur, længde	625 mm

Lysnet	1700 lm
Lampearmatur, højde	33 mm
Lampearmatur, bredde	123 mm
Effektforbrug	20 W
Bærearm, udhæng	350 mm
Serie	ToolCar
ATEX-zone	Ingen
Nominel spænding	250 V
Stiktype indgang	GST-stiksystem
Produkttype	Monteringslampe

Tilbehør

LED-lampe til værkstedsvognuden bæresøjler Type 20	914870 20
--	-----------