

Garant GRIDLINE

LED-lampe til værkstedsvogn uden bæresøjler, Type: 20**Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	914870 20
GTIN	4045197893734
Artikelklasse	9GT

Beskrivelse**Udførelse:**

Belysningsenhed komplet med lysarmatur, tilslutningskabel og bærearmer, der sættes på værkstedsvognens eller det mobile arbejdsbords bæresøjler. Bærearmer med gennembrydning til gennemføring af kablet gennem bæresøjlerne. Vedligeholdelsesfri LED-teknologi med lang levetid. Den energieffektive lyskilde er yderst homogen, blænd- og flimperfri med en neutral hvid lysfarve og en lystemperatur på 4000 K.

Denne lygte indeholder indbyggede LED-lamper. Pærerne i lampen kan ikke udskiftes.

Passer til:

Hulpladevægge nr. 914851; 914852 (ikke egnet til str. 222 og str. 444).

Leveringsomfang:

LED-lampe inklusive strømforsyning, med Wieland-stik til tilslutning til kabelopruller, 2 bærearmer.

Bemærk:

Kabelopruller nr. 914890 str. DE til strømtilslutning skal også bestilles.

Teknisk beskrivelse

Lampearmatur, bredde	123 mm
Lampearmatur, længde	625 mm
Lysnet	1700 lm
Effektforbrug	20 W

Energiforsyning	Eldrevet
Lampearmatur, højde	33 mm
Bærearm, udhæng	350 mm
ATEX-zone	Ingen
Nominel spænding	250 V
Stiktype indgang	GST-stiksystem
Produkttype	Monteringslampe