

Garant GRIDLINE

**LED-lampe til ToolTruck uden bæresøjler, Type: 20****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	914872 20
GTIN	4045197893758
Artikelklasse	9GT

**Beskrivelse****Udførelse:**

Belysningsenhed komplet med lysarmatur, tilslutningskabel og bærearmer, der sættes på værkstedsvognens eller det mobile arbejdsbords bæresøjler. Bærearmer med gennembrydning til gennemføring af kablet gennem bæresøjlerne. Vedligeholdelsesfri LED-teknologi med lang levetid. Den energieffektive lyskilde er yderst homogen, blænd- og flimperfri med en neutral hvid lysfarve og en lystemperatur på 4000 K.

Denne lygte indeholder indbyggede LED-lamper. Pærerne i lampen kan ikke udskiftes.

**Passer til:**

Hulpladevægge nr. 914855; 914856 (ikke egnet til str. 222 og str. 444).

**Leveringsomfang:**

LED-lampe inklusive strømforsyning, med Wieland-stik til tilslutning til kabelopruller, 2 bærearmer.

**Bemærk:**

Kabelopruller nr. 914890 str. DE til strømtilslutning skal også bestilles.

**Teknisk beskrivelse**

Lysnet	2800 lm
Energiforsyning	Eldrevet
Effektforbrug	35 W
Lampearmatur, bredde	123 mm

Lampearmatur, højde	33 mm
Lampearmatur, længde	1030 mm
Bærearm, udhæng	350 mm
ATEX-zone	Ingen
Serie	ToolTruck
Nominel spænding	250 V
Stiktype indgang	GST-stiksystem
Produkttype	Monteringslampe