

**Dobbelte ringnøgler, lige, forkromet, Nøglestørrelse: 21X24mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	617950 21X24
GTIN	4045197463876
Artikelklasse	62A

Beskrivelse**Udførelse:**

Sænksmedet. Med nøglevidder med lav tolerance.

HOLEX – Med ovalt skaft.

Norm:

DIN 837 B / ISO 3318

Materiale:

HOLEX – Krom-vanadium-stål, forkromet.

Teknisk beskrivelse

maks. ring-Ø D_1 maks.	30,5 mm
maks. ringhøjde $h_{1 \text{ maks.}}$	10,8 mm
maks. ting-Ø D_2 maks.	34,7 mm
Nøglestørrelse $_1$	21 mm
Nøglestørrelse $_2$	24 mm
Nøglelængde L	228 mm
Nøglestørrelse, mål	metrisk
Ringstilling	0 grader
Produktionsmetode	sænksmedet
Materiale	Krom-vanadium-stål
Overflade	forkromet

Produktnavnsegenskab	forkromet
Produkttype	Skruenøgle