

**Dobbelte ringnøgler, lige, forkromet, Nøglestørrelse: 27X32mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	617950 27X32
GTIN	4045197463883
Artikelklasse	62A

Beskrivelse**Udførelse:**

Sænksmedet. Med nøglevidder med lav tolerance.

HOLEX – Med ovalt skaft.

Norm:

DIN 837 B / ISO 3318

Materiale:

HOLEX – Krom-vanadium-stål, forkromet.

Teknisk beskrivelse

Nøglestørrelse ₂	32 mm
maks. ringhøjde $h_{1\text{ maks.}}$	12,8 mm
maks. ting-Ø $D_2\text{ maks.}$	45,5 mm
Nøglestørrelse ₁	27 mm
maks. ring-Ø $D_1\text{ maks.}$	38,5 mm
Nøglelængde L	288 mm
Nøglestørrelse, mål	metrisk
Ringstilling	0 grader
Produktionsmetode	sænksmedet
Materiale	Krom-vanadium-stål
Overflade	forkromet

Produktnavnsegenskab	forkromet
Produkttype	Skruenøgle