



## Topnøglesortiment 3/4 tomme firkant 16 dele



### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	644000
GTIN	4018754080090
Artikelklasse	63A

### Beskrivelse

#### Udførelse:

**Driv- /forbindelsesdele** iht. **DIN 3122 / 3123**, **toppe** iht. **DIN 3124**, udvendig firkant iht. DIN 3120-B 20 med fjedrende stift, indvendig firkant iht. DIN 3120-D 20 med boring og frigøringsknap.

#### Materiale:

Chrome-Alloy-Steel, beskyttet mod afskalning vha nikkelforkromning.

#### Leveringsomfang:

10 topnøgleindsatser

6 – 6-kant: Nr. 644500 str. 22; 24; 27; 30; 32; 34; 36; 41; 46; 50

1 glidehoved: Nr. 645500

1 vinkelled: 1 stk.

2 forlængere: Nr. 645400 200 og 400 mm

1 skraldehoved: Nr. 645000

1 greb: Nr. 646200

Opbevaring i: Stålpladekasse

### Teknisk beskrivelse

Drivfirkant	3/4 tommer
Antal dele	16
Drivprofil	6-kant-hoved

Nøglestørrelse, mål	metrisk
Nøgleviddeområde, sekskantet topnøgle	22-50 mm
Emballage	Stålpladekasse
Længde	575 mm
Bredde	220 mm
Højde	86 mm
Produkttype	Topnøgle

## Tilbehør

Forlænger, 3/4 tomme Hel længde 200 mm	645400 200
6-kantet hoved, 3/4 tomme Nøglestørrelse 27 mm	644500 27
Skraldehoved, 3/4 tommeuden greb	645000
6-kantet hoved, 3/4 tomme Nøglestørrelse 22 mm	644500 22
6-kantet hoved, 3/4 tomme Nøglestørrelse 34 mm	644500 34
Glidehoved uden greb, 3/4 tomme	645500
6-kantet hoved, 3/4 tomme Nøglestørrelse 24 mm	644500 24
6-kantet hoved, 3/4 tomme Nøglestørrelse 36 mm	644500 36
Håndgreb til 3/4 tomme	646200
6-kantet hoved, 3/4 tomme Nøglestørrelse 50 mm	644500 50
6-kantet hoved, 3/4 tomme Nøglestørrelse 46 mm	644500 46
6-kantet hoved, 3/4 tomme Nøglestørrelse 30 mm	644500 30
6-kantet hoved, 3/4 tomme Nøglestørrelse 32 mm	644500 32
Forlænger, 3/4 tomme Hel længde 400 mm	645400 400
6-kantet hoved, 3/4 tomme Nøglestørrelse 41 mm	644500 41