



Topnøglesortiment, 3/4 tomme firkant 15 dele



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	644100
GTIN	4018754080083
Artikelklasse	63A

Beskrivelse

Udførelse:

Driv- /forbindelsesdele iht. **DIN 3122 / 3123**, **toppe** iht. **DIN 3124**, udvendig firkant iht. DIN 3120-B 20 med fjedrende stift, indvendig firkant iht. DIN 3120-D 20 med boring og frigøringsknap.

Materiale:

Chrome-Alloy-Steel, beskyttet mod afskalning vha nikkelforkromning.

Leveringsomfang:

9 topnøgleindsatser

6 – 6-kant: Nr. 644500 str. 32; 34; 36; 38; 41; 46; 50; 55; 60

1 glidehoved: Nr. 645500

1 vinkelled: 1 stk.

2 forlængere: Nr. 645400 200 og 400 mm

1 skraldehoved: Nr. 645000

1 greb: Nr. 646200

Opbevaring i: Stålpladekasse

Teknisk beskrivelse

Antal dele	15
Drivprofil	6-kant-hoved
Drivfirkant	3/4 tommer

Nøglestørrelse, mål	metrisk
Nøgleviddeområde, sekskantet topnøgle	32-60 mm
Emballage	Stålpladekasse
Længde	575 mm
Bredde	220 mm
Højde	86 mm
Produkttype	Topnøgle

Tilbehør

6-kantet hoved, 3/4 tomme Nøglestørrelse 32 mm	644500 32
Håndgreb til 3/4 tomme	646200
Skraldehoved, 3/4 tommeuden greb	645000
6-kantet hoved, 3/4 tomme Nøglestørrelse 36 mm	644500 36
6-kantet hoved, 3/4 tomme Nøglestørrelse 50 mm	644500 50
Glidehoved uden greb, 3/4 tomme	645500
Forlænger, 3/4 tomme Hel længde 200 mm	645400 200
6-kantet hoved, 3/4 tomme Nøglestørrelse 60 mm	644500 60
6-kantet hoved, 3/4 tomme Nøglestørrelse 46 mm	644500 46
Forlænger, 3/4 tomme Hel længde 400 mm	645400 400
6-kantet hoved, 3/4 tomme Nøglestørrelse 34 mm	644500 34
6-kantet hoved, 3/4 tomme Nøglestørrelse 38 mm	644500 38
6-kantet hoved, 3/4 tomme Nøglestørrelse 41 mm	644500 41
6-kantet hoved, 3/4 tomme Nøglestørrelse 55 mm	644500 55