



12-kantet hoved, 3/4 tomme, Nøglestørrelse: 15/16tommer



Bestillingsdata

| | |
|---------------------|---------------|
| Bestillingsnummeret | 644600 15/16 |
| GTIN | 4018754009329 |
| Artikelklasse | 63A |

Beskrivelse

Udførelse:

Smedet i stål af høj kvalitet og forsænket indvendigt for at sikre hurtigt greb om skrueindsatserne. Præcise nøglevidder med lav tolerance. Indvendig firkant iht. DIN 3120-D 20 med boring og frigøringsknap.

Norm:

DIN 3120-D 20

Materiale:

Chrome-Alloy-Steel, beskyttet mod afskalning vha nikkelforkromning.

Teknisk beskrivelse

| | |
|------------------|------------------------|
| Længde | 51 mm |
| Nøglestørrelse | 15/16 tommer |
| Ø på udgangsside | 34 mm |
| Drivfirkant | 3/4 tommer |
| Drivprofil | 12-kant-topnøgle |
| Materiale | Chrome-Alloy-Steel |
| Overflade | vha. nikkelforkromning |

Produkttype

Topnøgleindsats