

**6-kantet hoved, 3/4 tomme, Nøglestørrelse: 60mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	644500 60
GTIN	4018754008902
Artikelklasse	63A

Beskrivelse**Udførelse:**

Smedet i stål af høj kvalitet og forsænket indvendigt for at sikre hurtigt greb om skrueindsatserne. Præcise nøglevidder med lav tolerance. Indvendig firkant iht. DIN 3120-D 20 med boring og frigøringsknap.

Norm:**DIN 3124-S****Materiale:**

Chrome-Alloy-Steel, beskyttet mod afskalning vha nikkelforkromning.

Teknisk beskrivelse

Længde	80 mm
Nøglestørrelse	60 mm
Ø på udgangsside	78 mm
Drivfirkant	3/4 tommer
Drivprofil	6-kant-topnøgle
Produkttype	Topnøgleindsats

