

Garant GRIDLINE

**LED-lampe til ToolTruck inklusive bæresøjler, Type: 20****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	914873 20
GTIN	4045197893765
Artikelklasse	9GT

**Beskrivelse****Udførelse:**

Belysningsenhed komplet med lysarmatur, tilslutningskabel og bærearne, der sættes på værkstedsvognens eller det mobile arbejdsbords bæresøjler. Bærearne med gennembrydning til gennemføring af kablet gennem bæresøjlerne. Vedligeholdelsesfri LED-teknologi med lang levetid. Den energieffektive lyskilde er yderst homogen, blænd- og flimmerfri med en neutral hvid lysfarve og en lystemperatur på 4000 K.

Denne lygte indeholder indbyggede LED-lamper. Pærene i lampen kan ikke udskiftes.

**Passer til:**

Nr. 914560, 914564, 914568, 914574, 914575.

**Leveringsomfang:**

LED-lampe inklusive strømforsyning, med Wieland-stik til tilslutning til kabelopruller, 2 bærearne.

**Bemærk:**

Kabelopruller nr. 914890 str. DE til strømtilslutning skal også bestilles.

**Teknisk beskrivelse**

Lampearmatur, højde	33 mm
Lysnet	2800 lm

Lampearmer, længde	1030 mm
Energiforsyning	Eldrevet
Lampearmer, bredde	123 mm
Effektforbrug	35 W
Bærearmer, udhæng	350 mm
Serie	ToolTruck
ATEX-zone	Ingen
Nominel spænding	250 V
Stiktype indgang	GST-stiksystem
Produkttype	Monteringslampe

## Tilbehør

LED-lampe til ToolTruckuden bæresøjler Type 20	914872 20
--	-----------