



Topnøglesortiment 3/4 tomme firkant 15 dele



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	644200
GTIN	4045197609885
Artikelklasse	62A

Beskrivelse

Udførelse:

Driv- /forbindelsesdele iht. **DIN 3122 / 3123**, **toppe** iht. **DIN 3124**, udvendig firkant iht. DIN 3120-B 20 med fjedrende stift, indvendig firkant iht. DIN 3120-D 20 med boring og frigøringsknap.

Materiale:

Krom-vanadium-stål, forkromet.

Leveringsomfang:

10 toppe 6-kantede: Nr. 644550 str. 22; 24; 27; 30; 32; 34; 36; 41; 46; 50

1 T-greb med glidehoved: 1 stk.

1 kardanled: 1 stk.

2 forlængere: 200 og 400 mm

1 skralde: 1 stk.

Opbevaring i: Stålbladekasse

Teknisk beskrivelse

Antal dele	15
Drivprofil	6-kant-hoved
Drivfirkant	3/4 tommer
Nøglestørrelse, mål	metrisk
Nøglevideområde, sekskantet topnøgle	22-50 mm

Emballage	Stålpladekasse
Længde	540 mm
Bredde	190 mm
Højde	80 mm
Produkttype	Topnøgle

Tilbehør

6-kantet hoved, 3/4 tomme Nøglestørrelse 50 mm	644550 50
6-kantet hoved, 3/4 tomme Nøglestørrelse 27 mm	644550 27
6-kantet hoved, 3/4 tomme Nøglestørrelse 46 mm	644550 46
6-kantet hoved, 3/4 tomme Nøglestørrelse 32 mm	644550 32
6-kantet hoved, 3/4 tomme Nøglestørrelse 41 mm	644550 41
6-kantet hoved, 3/4 tomme Nøglestørrelse 24 mm	644550 24
6-kantet hoved, 3/4 tomme Nøglestørrelse 34 mm	644550 34
6-kantet hoved, 3/4 tomme Nøglestørrelse 36 mm	644550 36
6-kantet hoved, 3/4 tomme Nøglestørrelse 22 mm	644550 22
6-kantet hoved, 3/4 tomme Nøglestørrelse 30 mm	644550 30