




## Sekskant-vinkeløglesæt, lang og kort greb, med kuglehoved forkromet, Antal skruetrækkere: 9



### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	627375 9
GTIN	7610733216154
Artikelklasse	63D

### Beskrivelse

#### Udførelse:

Afvinklet skaft, kuglehoved kan sættes på med en hældning på op til 30°. PB Swiss Tools-speciallegering med størst mulig hårdhed og samtidig særligt sejt materiale. Forniklet og forkromet overflade.

#### Anvendelse:

På grund af det korte ben og vinklen på 100° kan man også komme til på svært tilgængelige steder.

#### Indhold:

1 vinkeløgle af hver nr. 627370 / 627372: Str. 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10

Emballage: Kunststofholder

### Teknisk beskrivelse

Antal skruetrækkere	9
Emballage	Kunststofholder
Drivprofil	Unbrakonøgle
Produkttype	Skruetrækkere

### Tilbehør

Sekskant-vinkelnøgle, lang og kort greb, med kuglehovedforkromet sekskant 8 mm	627370 8
Sekskant-vinkelnøgle, lang og kort greb, med kuglehovedforkromet sekskant 4 mm	627370 4
Sekskant-vinkelnøgle, lang og kort greb, med kuglehovedforkromet sekskant 5 mm	627370 5
Sekskant-vinkelnøgle, lang og kort greb, med kuglehovedforkromet sekskant 6 mm	627370 6
Sekskant-vinkelnøgle, lang og kort greb, med kuglehovedforkromet sekskant 1,5 mm	627370 1,5
Sekskant-vinkelnøgle, lang og kort greb, med kuglehovedforkromet sekskant 3 mm	627370 3
Sekskant-vinkelnøgle, lang og kort greb, med kuglehovedforkromet sekskant 2 mm	627370 2
Sekskant-vinkelnøgle, lang og kort greb, med kuglehovedforkromet sekskant 2,5 mm	627370 2,5
Sekskant-vinkelnøgle, lang og kort greb, med kuglehovedforkromet sekskant 10 mm	627370 10