




Sekskant-vinkelnøglesæt, lang og kort greb, med kuglehoved pulverlakeret, Antal skruetrækkere: 9



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	627377 9
GTIN	7610733243778
Artikelklasse	63D

Beskrivelse

Udførelse:

Afvinklet skaft, kuglehoved kan sættes på med en hældning på op til 30°. PB Swiss Tools-speciallegering med størst mulig hårdhed og samtidig særligt sejt materiale. Overflade forniklet, forkromet og **pulvercoatet**, så man kan finde delene hurtigt gennem en tydelig farvekodning „Rainbow“.

Anvendelse:

På grund af det korte ben og vinklen på 100° kan man også komme til på svært tilgængelige steder.

Indhold:

1 vinkelnøgle af hver nr. 627370 / 627372: Str. 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10
Opbevaring i: Kunststofholder

Teknisk beskrivelse

Antal skruetrækkere	9
Emballage	kunststofholder
Drivprofil	Unbrakonøgle
Produkttype	Skruetrækkere

Tilbehør

Sekskant-vinkelnøgle, lang og kort greb, med kuglehovedpulverlakeret sekskant 2 mm	627372 2
Sekskant-vinkelnøgle, lang og kort greb, med kuglehovedpulverlakeret sekskant 10 mm	627372 10
Sekskant-vinkelnøgle, lang og kort greb, med kuglehovedpulverlakeret sekskant 4 mm	627372 4
Sekskant-vinkelnøgle, lang og kort greb, med kuglehovedpulverlakeret sekskant 5 mm	627372 5
Sekskant-vinkelnøgle, lang og kort greb, med kuglehovedpulverlakeret sekskant 2,5 mm	627372 2,5
Sekskant-vinkelnøgle, lang og kort greb, med kuglehovedpulverlakeret sekskant 3 mm	627372 3
Sekskant-vinkelnøgle, lang og kort greb, med kuglehovedpulverlakeret sekskant 6 mm	627372 6
Sekskant-vinkelnøgle, lang og kort greb, med kuglehovedpulverlakeret sekskant 1,5 mm	627372 1,5
Sekskant-vinkelnøgle, lang og kort greb, med kuglehovedpulverlakeret sekskant 8 mm	627372 8