

**Intern præcisionsrundslibeskive Ø×T×H (mm), 50×40×16****Bestillingsdata**

| | |
|---------------------|---------------|
| Bestillingsnummeret | 595051 |
| GTIN | 9003176647469 |
| Artikelklasse | 53Y |

Beskrivelse**Udførelse:**

Højeffektive interne rundslibeskiver i specialkorund med keramisk binding.

Anvendelse:

Kan bruges universalt ved intern rundslibning, f.eks. til slibning af gennemgangshuller, pasninger.

Specifikation:

97A802I5V112 Steel universal.

Form: 5

Udsparingsdybde F 1: 13 mm

Teknisk beskrivelse

| | |
|------------------------|------------------------------|
| Slibemetoder | Indvendig rund |
| Slibemiddel | Højeffektiv specialkorund |
| Slibemiddelforkortelse | A |
| Specifikation | 97A802I5V112 Steel universal |
| Form | 5 |
| Skive-Ø D | 50 mm |

| | |
|----------------------|--------------------------|
| Skivebredde, D | 40 mm |
| Produktnavnsegenskab | 50×40×16 |
| Borings-Ø H | 16 mm |
| Udsparings-Ø P | 30 mm |
| Udsparingsdybde F 1 | 13 mm |
| Produkttype | Indvendig rundslibeskive |

Brugerdata

| | Egnet til | V _c | ISO-kode |
|-------------------------------|----------------|----------------|----------|
| Stål < 900 N/mm ² | betinget egnet | | |
| Stål < 1400 N/mm ² | betinget egnet | | |
| Stål < 55 HRC | egnet | | |
| Stål < 60 HRC | betinget egnet | | |
| INOX | betinget egnet | | |
| våd, maksimal | egnet | | |