

HOLEX**Dobbelt gaffelnøgle, Nøglestørrelse: 10X11mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	619705 10X11
GTIN	4045197673343
Artikelklasse	62A

Beskrivelse**Udførelse:**

Sænkmedet; med forstærket ring; derfor ekstra stabil; nøjagtigt tolererede nøglebredder. Hoved vinklet 10°.

Med ovalt skaft med godt greb, meget stabil. Op til størrelse 12×14 mm med sekskantring – fra størrelse 14×17 mm med dobbelt sekskant.

Norm:**DIN 3118 / ISO 3318****Materiale:**

Krom-vanadium-stål, forkromet.

Teknisk beskrivelse

maks. ting-Ø D_2 maks.	21,4 mm
Nøglestørrelse $_1$	10 mm
maks. ring-Ø D_1 maks.	19,4 mm
Nøglestørrelse $_2$	11 mm
maks. ringhøjde $h_{2\text{ maks.}}$	8,5 mm
Nøglelængde L	153 mm
maks. ringhøjde $h_{1\text{ maks.}}$	8 mm
Nøglestørrelse, mål	metrisk
Norm	DIN 3118 / ISO 3318
Ringstilling	10 grader

Materiale	Krom-vanadium-stål
Overflade	forkromet
Produkttype	Skruenøgle