



## Dobbelt gaffelnøgle, Nøglestørrelse: 12X14mm



### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	619200 12X14
GTIN	4018754021932
Artikelklasse	63A

### Beskrivelse

#### Udførelse:

Sænksmedet; med forstærket ring; derfor ekstra stabil; nøjagtigt tolererede nøglebredder. Hoved vinklet 10°.

Med skridsikkert dobbelt T-profilskaft. Optimal bøjningsstyrke, god kraft-overførsel, yderst handy og let. Op til størrelse 12×14 mm med sekskantring – fra størrelse 14×17 mm med dobbelt sekskant.

#### Norm:

**DIN 3118 / ISO 3318**

#### Materiale:

Chrome-Alloy-Steel; beskyttet mod afskalning vianikkelforkromning.

### Teknisk beskrivelse

Nøglelængde L	180 mm
maks. ringhøjde $h_{1\text{ maks.}}$	9,5 mm
maks. ting-Ø $D_2\text{ maks.}$	26 mm
maks. ring-Ø $D_1\text{ maks.}$	24 mm
Nøglestørrelse $_2$	14 mm
Nøglestørrelse $_1$	12 mm
maks. ringhøjde $h_{2\text{ maks.}}$	10,5 mm
Nøglestørrelse, mål	metrisk
Norm	DIN 3118 / ISO 3318
Ringstilling	10 grader

Produktionsmetode	sænksmedet
Materiale	Chrome-Alloy-Steel
Overflade	forkromet (beskyttet mod afskalning)
åben ring	ja
Produkttype	Skruenøgle