

HOLEX**Endoskopsonde, kan vinkles, fleksibel, Ø 4,5 mm, Sondelængde: 3000mm**

Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	492944 3000
GTIN	4045197893789
Artikelklasse	42L

Beskrivelse

Udførelse:

2x 180° vinkelindstilleligt sondehoved: Sonde med håndgreb og stillearm til at vinkelindstille kamerahovedet i to retninger (maks. 2x 180°). Til inspektion af hulrum på bagsiden af sondens indgangsretning kræves der ikke noget ekstra sondespejl. En låsefunktion til den valgte vinkelposition muliggør utrætteligt arbejde. Hele sonden er særligt modstandsdygtig takket være den metalflettede beskyttelsesslange. Billedåbningsvinkel 90°. Robust, vandtæt sondehoved (IP67) i rustfrit stål med hvide LED'er, der kan dæmpes. Synsvinkel 0°.

Funktion:

IP67: Der er beskyttelse mod kortvarig nedsænkning i vand og mod indtrængning af støv (støvtæt) samt komplet berøringsbeskyttelse.

Anvendelse:

Perfekt til inspektion i vanskeligt tilgængelige rum, f.eks. **Automotive:** Motor, gearkasse, tank, karosseri, instrumentbræt, sagkyndig. **Luftfart:** Drivværk, turbiner, ledningssystemer. **Byggeri:** Vurdering af boligmasse, vandskader, skadedyrsangreb. **Rørlægning:** Svejsesamlinger, opsporing af fremmedlegemer, lækager. **Hydrauliksystemer:** Cylindre, lækager. **Varme, sanitet, klima:** Ovne, kaminer, varmekedler, klimaanlæg, kloaksystemer. **Skadedyrsangreb:** Bistader, hvepseboer, fuglereeder, insektgange. **Politi, told:** Køretøjskontrol, varekontrol.

Passer til:

Alle endoskopudførelser nr. 492923; 492924; 492925; 492928.

Bemærk:

Andre sondetyper (op til 30 m) med andre sondehoved-Ø og blikretninger på forespørgsel.

Teknisk beskrivelse

Beskyttelsesklasse IP	IP 67
Kameraopløsning	640×480 px
Produktnavnsegenskab	Ø 4,5 mm
Produkttype	Sonde