



Gennemstiksnøglesæt, 18 dele, metrisk / tommer



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	619500
GTIN	4045197607416
Artikelklasse	62A

Beskrivelse

Udførelse:

Sekskantede gennemstiksindsatser med udvendig sekskantholder, finfortandet skralde med 60 tænder, reverserbar.

Anvendelse:

Til fleksibel påskruining af møtrikker på tapskruer og gevindstænger. Til højre- og venstrespænding.

Materiale:

Krom-vanadium-stål, matforkromet.

Indhold:

Gennemstiksindsatser, metrisk: 8 stk. i str. 8; 10; 12; 13; 14; 15; 17; 19 mm

Gennemstiksindsatser, tommer: 8 stk. str. 5/16; 3/8; 7/16; 1/2; 9/16; 5/8; 11/16; 3/4 tomme

Gennemgangsforlænger: 1 stk. i str. 75 mm

Gennemgangsskralde: 1 stk. / reverserbar

Leveringsomfang:

Gennemstiksindsatser, metrisk: 8 stk. i str. 8; 10; 12; 13; 14; 15; 17; 19 mm

Gennemstiksindsatser, tommer: 8 stk. str. 5/16; 3/8; 7/16; 1/2; 9/16; 5/8; 11/16; 3/4 tomme

Gennemgangsforlænger: 1 stk. i str. 75 mm

Gennemgangsskralde: 1 stk. / reverserbar

Nøgleviddeområde, sekskantet topnøgle: 5/16-3/4 tommer

Teknisk beskrivelse

Drivprofil	6-kant-hoved
------------	--------------

Nøgleviddeområde, sekskantet topnøgle	8-19 mm
Nøgleviddeområde, sekskantet topnøgle	5/16-3/4 tommer
Antal dele	18
Antal tænder, skralde	60
Materiale	Krom-vanadium-stål
Overflade	matforkromet
Produkttype	Topnøgle