



Snørestøvle antracitgrå STAVANGER Bau GORE II, S3 NB, EU-skostørrelse: 36



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	092781 36
GTIN	4044348487969
Artikelklasse	09C

Beskrivelse

Udførelse:

Snørestøvle STAVANGER Bau GORE II med GORE-TEX® membran til et åndbart, men vandtæt overlæder af smidigt Waterproof-læder. God syre- og ludresistens. Høj snitbestandighed og mekanisk belastningsevne. Bred trædeflade. Meget skridsikker også på glatte, våde og olierede gulve. Med **SECURA VARIO®-hældæmpning** og varmebestandig op til ca. 220 °C.

- **Lukket pløs.**
- **Slidsål Perbunan Alpine, antracitgrå.**
- **Forstærket tåbeskyttelse.**
- **Snørekrog.**
- **Højt skaft.**
- **Polstret mønster.**
- **Brandsål af ægte læder.**
- **Komfort-fodstøtteindlæg ERGO-COOL®.**

Udførelse reklametekst:

Snørestøvle STAVANGER Bau GORE II med GORE-TEX® membran til et åndbart, men vandtæt overlæder af smidigt Waterproof-læder. God syre- og ludresistens. Høj snitbestandighed og mekanisk belastningsevne. Bred trædeflade. Meget skridsikker også på glatte, våde og olierede gulve. Varmebestandig op til ca. 220 °C.

- **Lukket pløs.**

- **Slidsål Perbunan Alpine, antracitgrå.**
- **Forstærket tåbeskyttelse.**
- **Snørekrog.**
- **Højt skaft.**
- **Polstret mønster.**
- **Brandsål af ægte læder.**
- **Komfort-fodstøtteindlæg ERGO-COOL®.**

Norm:

EN ISO 20345:2011 S3 SRC CI HRO

Einlagenversorgung baumustergeprüft nach DGUV Regel 191.

Bemærk:

Lagervare i EU-skostørrelserne 39 – 46, kan bestilles i EU-skostørrelserne 36 – 51.

Bred udførelse XB under nr. 092782. Indeholder dæmperelement rød og grøn

Henvisning reklametekst:

Bred udførelse XB under nr. 092782.

Teknisk beskrivelse

Kuldeisolering	indtil -20 °C
Beskyttelsesklasse	S3
Norm	Indlægsforsyning typegodkendt iht. DGUV regel 191
Materiale, tåbeskyttelseskappe	Stål
Gennemtræningssikkerhed	Stål
EU-skostørrelse	36
Sålegenskaber i forhold til kontaktvarme (sålens smeltepunkt)	Over 200 °C
Egenskab	Vario®-dæmpning
Køn	Herre
Produkttype	Sikkerhedsstøvle