



## Dobbeltringnøgle, lige, til Torx®-skruer, Torx®-profil: E6XE8



### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	619400 E6XE8
GTIN	4018754022342
Artikelklasse	63A

### Beskrivelse

#### Udførelse:

Sænksmedet, lige form. Flade hoveder og tynde ringe til vanskeligt tilgængelige steder. Dobbelt-T-profilskaft.

#### Materiale:

Chrome-Alloy-Steel; beskyttet mod afskalning via nikkelfor-kromning.

Nøglelængde L: 115,5 mm

maks. ring-Ø  $D_1$  maks.: 9,6 mm

maks. ting-Ø  $D_2$  maks.: 11,6 mm

maks. ringhøjde  $h_{1\text{ maks.}}$ : 4,5 mm

maks. ringhøjde  $h_{2\text{ maks.}}$ : 5,5 mm

### Teknisk beskrivelse

Torx®-profil <sub>2</sub>	E8
maks. ring-Ø $D_1$ maks.	9,6 mm
maks. ting-Ø $D_2$ maks.	11,6 mm
maks. ringhøjde $h_{2\text{ maks.}}$	5,5 mm
maks. ringhøjde $h_{1\text{ maks.}}$	4,5 mm
Nøglelængde L	115,5 mm
Torx®-profil <sub>1</sub>	E6
Produktionsmetode	sænksmedet
Materiale	Chrome-Alloy-Steel
Produkttype	Skruenøgle

