

**Intern præcisionsrundslibeskive Ø×T×H (mm), 25×25×10****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	595024
GTIN	9003176647384
Artikelklasse	53Y

**Beskrivelse****Udførelse:**

**Højeffektive interne rundslibeskiver i specialkorund med keramisk binding.**

**Anvendelse:**

Kan bruges universalt ved intern rundslibning, f.eks. til slibning af gennemgangshuller, pasninger.

**Specifikation:**

**97A802I5V112 Steel universal.**

Form: 5

Udsparingsdybde F 1: 10 mm

**Teknisk beskrivelse**

Slibemetoder	Indvendig rund
Slibemiddel	Højeffektiv specialkorund
Slibemiddelforkortelse	A
Specifikation	97A802I5V112 Steel universal
Form	5
Skive-Ø D	25 mm

Skivebredde, D	25 mm
Produktnavnsegenskab	25×25×10
Borings-Ø H	10 mm
Udsparings-Ø P	16 mm
Udsparingsdybde F 1	10 mm
Produkttype	Indvendig rundslibeskive

### Brugerdata

	Egnet til	V <sub>c</sub>	ISO-kode
Stål < 900 N/mm <sup>2</sup>	betinget egnet		
Stål < 1400 N/mm <sup>2</sup>	betinget egnet		
Stål < 55 HRC	egnet		
Stål < 60 HRC	betinget egnet		
INOX	betinget egnet		
våd, maksimal	egnet		