



6-kantet hoved, langt, 3/4 tomme, Nøglestørrelse: 32mm



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	644700 32
GTIN	4018754008964
Artikelklasse	63A

Beskrivelse

Udførelse:

Smedet i stål af høj kvalitet og forsænket indvendigt for at sikre hurtigt greb om skruainsatserne. Præcise nøglevidder med lav tolerance. Indvendig firkant iht. DIN 3120-D 20 med boring og frigøringsknap.

Norm:

DIN 3124-L

Materiale:

Chrome-Alloy-Steel, beskyttet mod afskalning vha nikkelforkromning.

Teknisk beskrivelse

Længde	90 mm
Nøglestørrelse	32 mm
Ø på udgangsside	44,5 mm
Drivfirkant	3/4 tommer
Drivprofil	6-kant-topnøgle
Produkttype	Topnøgleindsats

