

**HOLEX****Dobbelt gaffelnøgle, Nøglestørrelse: 14X17mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	619705 14X17
GTIN	4045197673381
Artikelklasse	62A

**Beskrivelse****Udførelse:**

Sænkmedet; med forstærket ring; derfor ekstra stabil; nøjagtigt tolererede nøglebredder. Hoved vinklet 10°.

Med ovalt skaft med godt greb, meget stabil. Op til størrelse 12×14 mm med sekskantring – fra størrelse 14×17 mm med dobbelt sekskant.

**Norm:****DIN 3118 / ISO 3318****Materiale:**

Krom-vanadium-stål, forkromet.

**Teknisk beskrivelse**

Nøglelængde L	195 mm
Nøglestørrelse <sub>1</sub>	14 mm
maks. ring-Ø D <sub>1</sub> maks.	27,4 mm
maks. ringhøjde h <sub>2</sub> maks.	12,5 mm
maks. ting-Ø D <sub>2</sub> maks.	31,4 mm
Nøglestørrelse <sub>2</sub>	17 mm
maks. ringhøjde h <sub>1</sub> maks.	11 mm
Nøglestørrelse, mål	metrisk
Norm	DIN 3118 / ISO 3318
Ringstilling	10 grader

Materiale	Krom-vanadium-stål
Overflade	forkromet
Produkttype	Skruenøgle