



Dobbelt gaffelnøgle, Nøglestørrelse: 22X24mm



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	619200 22X24
GTIN	4018754021994
Artikelklasse	63A

Beskrivelse

Udførelse:

Sænksmedet; med forstærket ring; derfor ekstra stabil; nøjagtigt tolererede nøglebredder. Hoved vinklet 10°.

Med skridsikkert dobbelt T-profil skaft. Optimal bøjningsstyrke, god kraft-overførsel, yderst handy og let. Op til størrelse 12×14 mm med sekskantring – fra størrelse 14×17 mm med dobbelt sekskant.

Norm:

DIN 3118 / ISO 3318

Materiale:

Chrome-Alloy-Steel; beskyttet mod afskalning via nikkel forkromning.

Teknisk beskrivelse

maks. ring-Ø D_1 maks.	37 mm
maks. ting-Ø D_2 maks.	40,5 mm
maks. ringhøjde $h_{1 \text{ maks.}}$	15 mm
Nøglestørrelse $_2$	24 mm
Nøglelængde L	245 mm
maks. ringhøjde $h_{2 \text{ maks.}}$	16 mm
Nøglestørrelse $_1$	22 mm
Nøglestørrelse, mål	metrisk
Norm	DIN 3118 / ISO 3318
Ringstilling	10 grader

Produktionsmetode	sænksmedet
Materiale	Chrome-Alloy-Steel
Overflade	forkromet (beskyttet mod afskalning)
åben ring	ja
Produkttype	Skruenøgle