

**HOLEX****Dobbelt gaffelnøgle, Nøglestørrelse: 17X19mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	619705 17X19
GTIN	4045197673398
Artikelklasse	62A

**Beskrivelse****Udførelse:**

Sænkmedet; med forstærket ring; derfor ekstra stabil; nøjagtigt tolererede nøglebredder. Hoved vinklet 10°.

Med ovalt skaft med godt greb, meget stabil. Op til størrelse 12×14 mm med sekskantring – fra størrelse 14×17 mm med dobbelt sekskant.

**Norm:****DIN 3118 / ISO 3318****Materiale:**

Krom-vanadium-stål, forkromet.

**Teknisk beskrivelse**

Nøglelængde L	213 mm
maks. ringhøjde $h_{1\text{ maks.}}$	12 mm
maks. ring-Ø $D_1\text{ maks.}$	31,2 mm
Nøglestørrelse $_2$	19 mm
maks. ringhøjde $h_{2\text{ maks.}}$	13 mm
maks. ting-Ø $D_2\text{ maks.}$	33,3 mm
Nøglestørrelse $_1$	17 mm
Nøglestørrelse, mål	metrisk
Norm	DIN 3118 / ISO 3318
Ringstilling	10 grader

Materiale	Krom-vanadium-stål
Overflade	forkromet
Produkttype	Skruenøgle