

**Dobbelt gaffelnøgle, Nøglestørrelse: 24X27mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	619200 24X27
GTIN	4018754022007
Artikelklasse	63A

Beskrivelse**Udførelse:**

Sænksmedet; med forstærket ring; derfor ekstra stabil; nøjagtigt tolererede nøglebredder. Hoved vinklet 10°.

Med skridsikkert dobbelt T-profilskaft. Optimal bøjningsstyrke, god kraft-overførsel, yderst handy og let. Op til størrelse 12×14 mm med sekskantring – fra størrelse 14×17 mm med dobbelt sekskant.

Norm:

DIN 3118 / ISO 3318

Materiale:

Chrome-Alloy-Steel; beskyttet mod afskalning via nikkelforkromning.

Teknisk beskrivelse

maks. ring-Ø D_1 maks.	40,5 mm
maks. ting-Ø D_2 maks.	44,5 mm
Nøglelængde L	270 mm
Nøglestørrelse s_2	27 mm
maks. ringhøjde $h_{1 \text{ maks.}}$	16 mm
maks. ringhøjde $h_{2 \text{ maks.}}$	17,5 mm
Nøglestørrelse s_1	24 mm
Nøglestørrelse, mål	metrisk
Norm	DIN 3118 / ISO 3318
Ringstilling	10 grader

Produktionsmetode	sænksmedet
Materiale	Chrome-Alloy-Steel
Overflade	forkromet (beskyttet mod afskalning)
åben ring	ja
Produkttype	Skruenøgle