



## Topnøglesortiment, 1 tomme firkant 14 dele



### Bestillingsdata

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| Bestillingsnummeret | 646500        |
| GTIN                | 4018754080175 |
| Artikelklasse       | 63A           |

### Beskrivelse

#### Udførelse:

**Driv-/forbindelsesdele** iht. **DIN 3122 / DIN 3123; toppe** iht. **DIN 3124**. Udvendig firkant iht. DIN 3120-B 25 med fjedrende stift.

Indvendig firkant iht. DIN 3120-D 25 med boring og frigøringsknap.

#### Anvendelse:

Til skruer med udvendig sekskant/møtrikker med gevind M30 – M52.

#### Materiale:

Chrome-Alloy-Steel, beskyttet mod afskalning vha nikkelforkromning.

#### Leveringsomfang:

4 toppe – 12-kantede: 1 stk. af hver nr. 647000 str. 46; 50; 55; 60

4 toppe – sekskant: 1 stk. af hver nr. 647100 str. 65; 70; 75; 80

1 vinkelled: 1 stk.

1 glidehoved: Nr. 648200

1 håndtag: Nr. 648700

2 forlængere: 1 stk. af hver nr. 648000 str. 200; 410

1 skraldehoved: Nr. 647500

Opbevaring i: Stålpladekasse

Højde: 122 mm

Drivfirkant: 1 tommer

Nøglevideområde, sekskantet topnøgle: 65-80 mm

Nøglevideområde, tolvkantet topnøgle: 46-60 mm

### Teknisk beskrivelse

|            |    |
|------------|----|
| Antal dele | 14 |
|------------|----|

|                                       |                |
|---------------------------------------|----------------|
| Drivprofil                            | 12-kant-hoved  |
| Drivprofil                            | 6-kant-hoved   |
| Drivfirkant                           | 1 tommer       |
| Nøglestørrelse, mål                   | metrisk        |
| Nøgleviddeområde, sekskantet topnøgle | 65-80 mm       |
| Nøgleviddeområde, tolvkantet topnøgle | 46-60 mm       |
| Emballage                             | Stålpladekasse |
| Længde                                | 785 mm         |
| Bredde                                | 200 mm         |
| Højde                                 | 122 mm         |
| Produkttype                           | Topnøgle       |

## Tilbehør

|   |            |
|---|------------|
| Glidehoved, 1 tomme uden greb                 | 648200     |
| Forlænger, 1 tomme Hel længde 200 mm          | 648000 200 |
| 6-kantet hoved, 1 tomme Nøglestørrelse 80 mm  | 647100 80  |
| 12-kantet hoved, 1 tomme Nøglestørrelse 55 mm | 647000 55  |
| 6-kantet hoved, 1 tomme Nøglestørrelse 70 mm  | 647100 70  |
| Håndgreb til 1 tomme                          | 648700     |
| 12-kantet hoved, 1 tomme Nøglestørrelse 60 mm | 647000 60  |
| 12-kantet hoved, 1 tomme Nøglestørrelse 46 mm | 647000 46  |
| Forlænger, 1 tomme Hel længde 410 mm          | 648000 410 |
| 12-kantet hoved, 1 tomme Nøglestørrelse 50 mm | 647000 50  |
| 6-kantet hoved, 1 tomme Nøglestørrelse 65 mm  | 647100 65  |
| 6-kantet hoved, 1 tomme Nøglestørrelse 75 mm  | 647100 75  |
| Skraldehoved, 1 tomme uden greb               | 647500     |