

**Indvendig præcisionsrundslibeskive $\text{\O} \times T \times H$ (mm), 40×40×13****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	595043
GTIN	9003176647445
Artikelklasse	53Y

Beskrivelse**Udførelse:**

Højeffektive interne rundslibeskiver i specialkorund med keramisk binding.

Anvendelse:

Kan bruges universalt ved intern rundslibning, f.eks. til slibning af gennemgangshuller, pasninger.

Specifikation:

97A802I5V112 Steel universal.

Form: 5

Udsparingsdybde F 1: 20 mm

Teknisk beskrivelse

Slibemetoder	Indvendig rund
Slibemiddel	Højeffektiv specialkorund
Slibemiddelforkortelse	A
Specifikation	97A802I5V112 Steel universal
Form	5
Skive- \O D	40 mm

Skivebredde, D	40 mm
Produktnavnsegenskab	40×40×13
Borings-Ø H	13 mm
Udsparings-Ø P	20 mm
Udsparingsdybde F 1	20 mm
Produkttype	Indvendig rundslibeskive

Brugerdata

	Egnet til	V _c	ISO-kode
Stål < 900 N/mm ²	betinget egnet		
Stål < 1400 N/mm ²	betinget egnet		
Stål < 55 HRC	egnet		
Stål < 60 HRC	betinget egnet		
INOX	betinget egnet		
våd, maksimal	egnet		