

**Dobbelt gaffelnøgle, Nøglestørrelse: 30X32mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	619200 30X32
GTIN	4018754022021
Artikelklasse	63A

Beskrivelse**Udførelse:**

Sænksmedet; med forstærket ring; derfor ekstra stabil; nøjagtigt tolererede nøglebredder. Hoved vinklet 10°.

Med skridsikkert dobbelt T-profilskaft. Optimal bøjningsstyrke, god kraft-overførsel, yderst handy og let. Op til størrelse 12×14 mm med sekskantring – fra størrelse 14×17 mm med dobbelt sekskant.

Norm:

DIN 3118 / ISO 3318

Materiale:

Chrome-Alloy-Steel; beskyttet mod afskalning vianikkelforkromning.

Teknisk beskrivelse

Nøglestørrelse ₂	32 mm
maks. ting-Ø D ₂ maks.	50,5 mm
maks. ringhøjde h ₂ maks.	22 mm
maks. ringhøjde h ₁ maks.	20 mm
Nøglelængde L	300 mm
Nøglestørrelse ₁	30 mm
maks. ring-Ø D ₁ maks.	48,5 mm
Nøglestørrelse, mål	metrisk
Norm	DIN 3118 / ISO 3318
Ringstilling	10 grader

Produktionsmetode	sænksmedet
Materiale	Chrome-Alloy-Steel
Overflade	forkromet (beskyttet mod afskalning)
åben ring	ja
Produkttype	Skruenøgle