

HOLEX**Dobbelt gaffelnøgle, Nøglestørrelse: 22X24mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	619705 22X24
GTIN	4045197673411
Artikelklasse	62A

Beskrivelse**Udførelse:**

Sænkmedet; med forstærket ring; derfor ekstra stabil; nøjagtigt tolererede nøglebredder. Hoved vinklet 10°.

Med ovalt skaft med godt greb, meget stabil. Op til størrelse 12×14 mm med sekskantring – fra størrelse 14×17 mm med dobbelt sekskant.

Norm:**DIN 3118 / ISO 3318****Materiale:**

Krom-vanadium-stål, forkromet.

Teknisk beskrivelse

Nøglelængde L	243 mm
Nøglestørrelse ₂	24 mm
maks. ring-Ø D ₁ maks.	38,5 mm
maks. ringhøjde h ₁ maks.	15 mm
Nøglestørrelse ₁	22 mm
maks. ringhøjde h ₂ maks.	16 mm
maks. ting-Ø D ₂ maks.	42 mm
Nøglestørrelse, mål	metrisk
Norm	DIN 3118 / ISO 3318
Ringstilling	10 grader

Materiale	Krom-vanadium-stål
Overflade	forkromet
Produkttype	Skruenøgle