

**Dobbelt skralderingnøgle til Torx®-skruer, Torx®-profil: E6XE8****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	619440 E6XE8
GTIN	4045197229960
Artikelklasse	62A

**Beskrivelse****Udførelse:**

Sænksmedet. Med meget letgående ringskralder. Ekstremt lille vinkel på 5° til fornyet greb.

**Materiale:**

Krom-vanadium-stål, forkromet.

Hel længde L: 130 mm

Maks. ring-Ø D1: 16,5 mm

Maks. ring-Ø D2: 17 mm

maks. ringhøjde h<sub>1</sub>: 6,5 mm

maks. ringhøjde h<sub>2</sub>: 7 mm

**Teknisk beskrivelse**

maks. ringhøjde h <sub>2</sub>	7 mm
Torx®-profil <sub>2</sub>	E8
Torx®-profil <sub>1</sub>	E6
Hel længde L	130 mm
Maks. ring-Ø D2	17 mm
maks. ringhøjde h <sub>1</sub>	6,5 mm
Maks. ring-Ø D1	16,5 mm
Drivprofil	Topnøgle til Torx®-skruer
Antal tænder	72
Vinkel til fornyet greb	5 grader

Materiale	Krom-vanadium-stål
Overflade	forkromet
Produkttype	Skruenøgle