

**12-kantet hoved, 1 tomme, Nøglestørrelse: 32mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	647000 32
GTIN	4018754009886
Artikelklasse	63A

Beskrivelse**Udførelse:**

Smedet i stål af høj kvalitet med indvendig forsænkning, så der hurtigt gribes fat i skrueindsatserne. Præcise nøglevidder med lav tolerance. Indvendig firkant iht. DIN 3120-D 25 med boring og frigøringsknap.

Norm:**DIN 3124****Materiale:**

Chrome-Alloy-Steel, beskyttet mod afskalning vha nikkelforkromning.

Teknisk beskrivelse

Ø på udgangsside	45 mm
Længde	67 mm
Nøglestørrelse	32 mm
Drivfirkant	1 tommer
Drivprofil	12-kant-topnøgle
Produkttype	Topnøgleindsats

