



Skraldehoved, 3/4 tomme med greb



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	645100
GTIN	2050001016225
Artikelklasse	63A

Beskrivelse

Udførelse:

Driv- /forbindelsesdele iht. DIN 3122 / 3123, udvendig firkant iht. DIN 3120 B 20 med fjedrende stift, indvendig firkant iht. DIN 3120 D 20 med boring og afmonteringsknap.

Norm:

DIN 3122-D 20

Materiale:

Chrome-Alloy-Steel, beskyttet mod afskalning vha. nikkelforkromning.

Drivfirkant: 3/4 tommer

Antal tænder: 36

Teknisk beskrivelse

Drivfirkant	3/4 tommer
Norm	DIN 3122
Hel længde	622 mm
Antal tænder	36
Arbejdsvinkel	10 grader
Materiale	Chrome-Alloy-Steel
Overflade	forkromet
Skraldehoved, bredde	70 mm
Produkttype	Skralde

Tilbehør

Skraldehoved, 3/4 tomme uden greb

645000

Reservedelssortiment 3/4 tomme

645200