

**HOLEX****Dobbelt gaffelnøgle, Nøglestørrelse: 8X10mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	619705 8X10
GTIN	4045197673329
Artikelklasse	62A

**Beskrivelse****Udførelse:**

Sænkmedet; med forstærket ring; derfor ekstra stabil; nøjagtigt tolererede nøglebredder. Hoved vinklet 10°.

Med ovalt skaft med godt greb, meget stabil. Op til størrelse 12×14 mm med sekskantring – fra størrelse 14×17 mm med dobbelt sekskant.

**Norm:****DIN 3118 / ISO 3318****Materiale:**

Krom-vanadium-stål, forkromet.

**Teknisk beskrivelse**

maks. ring-Ø D <sub>1</sub> maks.	17,8 mm
Nøglestørrelse <sub>2</sub>	10 mm
maks. ringhøjde h <sub>1</sub> maks.	6,5 mm
Nøglelængde L	139 mm
Nøglestørrelse <sub>1</sub>	8 mm
maks. ringhøjde h <sub>2</sub> maks.	7,5 mm
maks. ting-Ø D <sub>2</sub> maks.	19,3 mm
Nøglestørrelse, mål	metrisk
Norm	DIN 3118 / ISO 3318
Ringstilling	10 grader

Materiale	Krom-vanadium-stål
Overflade	forkromet
Produkttype	Skruenøgle