

**Dobbelt skralderingnøgle til Torx®-skruer, Torx®-profil: E10XE12****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	619440 E10XE12
GTIN	4045197229977
Artikelklasse	62A

Beskrivelse**Udførelse:**

Sænkmedet. Med meget letgående ringskralder. Ekstremt lille vinkel på 5° til fornyet greb.

Materiale:

Krom-vanadium-stål, forkromet.

Hel længde L: 150 mm

Maks. ring-Ø D1: 18,5 mm

Maks. ring-Ø D2: 20 mm

maks. ringhøjde h₁: 7,3 mm

maks. ringhøjde h₂: 7,7 mm

Teknisk beskrivelse

maks. ringhøjde h ₁	7,3 mm
Torx®-profil ₂	E12
Maks. ring-Ø D2	20 mm
Maks. ring-Ø D1	18,5 mm
Hel længde L	150 mm
maks. ringhøjde h ₂	7,7 mm
Torx®-profil ₁	E10
Drivprofil	Topnøgle til Torx®-skruer
Antal tænder	72
Vinkel til fornyet greb	5 grader

Materiale	Krom-vanadium-stål
Overflade	forkromet
Produkttype	Skruenøgle