



Skraldehoved, 3/4 tomme med greb



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	645105
GTIN	4045197676108
Artikelklasse	62A

Beskrivelse

Udførelse:

Driv- /forbindelsesdele iht. DIN 3122 / 3123, udvendig firkant iht. DIN 3120 B 20 med fjedrende stift, indvendig firkant iht. DIN 3120 D 20 med boring og afmonteringsknap.

Norm:

DIN 3122-D 20

Materiale:

Krom-vanadium-stål, forkromet.

Drivfirkant: 3/4 tommer

Antal tænder: 40

Teknisk beskrivelse

Drivfirkant	3/4 tommer
Norm	DIN 3122
Hel længde	505 mm
Antal tænder	40
Arbejdsvinkel	9 grader
Materiale	Krom-vanadium-stål
Overflade	forkromet
Produkttype	Skralde

