



## Vendbar skraldenøgle, 3/4 tomme



### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	645300
GTIN	4024089006735
Artikelklasse	66A

### Beskrivelse

#### Udførelse:

Driv- /forbindelsesdele iht. DIN 3122 / 3123, udvendig firkant iht. DIN 3120 B 20 med fjedrende stift, indvendig firkant iht. DIN 3120 D 20 med boring og afmonteringsknap.

Smedet, stabil og praktisk konstruktion med profilskaft. Med vendbart firkantstykke. Højre- og venstrespænding ved at vende forbindelsesfirkanten.

#### Norm:

**DIN 3122-C 20**

#### Materiale:

Krom-vanadium-stål, forkromet.

### Teknisk beskrivelse

Drivfirkant	3/4 tommer
Norm	DIN 3122
Hel længde	490 mm
Antal tænder	36
Arbejdsvinkel	10 grader
Materiale	Krom-vanadium-stål
Overflade	forkromet
Produkttype	Skralde

## Tilbehør

Firkantstykke, 3/4 tomme, enkelt

645310