

**12-kantet hoved, 1 tomme, Nøglestørrelse: 41 mm****Bestillingsdata**

| | |
|---------------------|---------------|
| Bestillingsnummeret | 647000 41 |
| GTIN | 4018754009916 |
| Artikelklasse | 63A |

Beskrivelse**Udførelse:**

Smedet i stål af høj kvalitet med indvendig forsænkning, så der hurtigt gribes fat i skrueindsatserne. Præcise nøglevidder med lav tolerance. Indvendig firkant iht. DIN 3120-D 25 med boring og frigøringsknap.

Norm:**DIN 3124****Materiale:**

Chrome-Alloy-Steel, beskyttet mod afskalning vha nikkelforkromning.

Teknisk beskrivelse

| | |
|------------------|------------------|
| Nøglestørrelse | 41 mm |
| Længde | 70 mm |
| Ø på udgangsside | 55,5 mm |
| Drivfirkant | 1 tommer |
| Drivprofil | 12-kant-topnøgle |
| Produkttype | Topnøgleindsats |

