



HEX-elektronikskruetrækker Kraftform Micro, sekskant: 0,9mm



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	627470 0,9
GTIN	4013288032089
Artikelklasse	63F

Beskrivelse

Udførelse:

Ergonomisk udformet flerkomponentskaft med letgående **drejelig hætte** (til fiksering af pegefingerspidsen ved præcisionsarbejde). Optimalt udformet **hurtigdrejzone** til hurtig, effektiv skruring og **kraftzone** til overførsel af høje momenter.

Klinger i værktøjsstål af høj kvalitet, matforkromet overflade, sort spids. **Hex-Plus-profil** forhindrer deformation af skruhovedet og overfører et større moment.

Anvendelse:

Til præcis og effektiv skruring på elektroniske artikler. Også ideel til finere indstillings- og justeringsarbejder.

Teknisk beskrivelse

Hel længde	137 mm
sekskant	0,9 mm
Klingelængde	40 mm
Producentbetegnelse	2054 Micro
Drivprofil	Unbrakonøgle
Produkttype	Skruetrækkere