

**6-kantet hoved, 1 tomme, Nøglestørrelse: 75mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	647100 75
GTIN	4018754009985
Artikelklasse	63A

Beskrivelse**Udførelse:**

Smedet i stål af høj kvalitet med indvendig forsænkning, så der hurtigt gribes fat i skrueindsatserne. Præcise nøglevidder med lav tolerance. Indvendig firkant iht. DIN 3120-D 25 med boring og frigøringsknap.

Norm:

DIN 3124

Materiale:

Chrome-Alloy-Steel, beskyttet mod afskalning vha nikkelforkromning.

Teknisk beskrivelse

Længde	115 mm
Nøglestørrelse	75 mm
Ø på udgangsside	101 mm
Drivfirkant	1 tommer
Drivprofil	6-kant-topnøgle
Produkttype	Topnøgleindsats

