

**Slibebukskiver Dia.xT×H (mm), 150×25×51, Type: EK80****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	596220 EK80
GTIN	9003170014120
Artikelklasse	53Y

**Beskrivelse****Udførelse:**

**Højeffektive slibebukskiver med lang levetid** og keramisk binding. Høj rund- og planløbspræcision, maks. arbejdshastighed 40 m/s. **Universelt anvendelige** på bænkslibere til afgratning, skærpning og efterslibning af værktøjer.

**Anvendelse:**

Til hærdet stål og HSS.

**Specifikation:**

**Ædelkorund** hvid, hårdhedsgrad M.

**Leveringsomfang:**

Inklusive reduktionsringe til de angivne borer.

**Bemærk:**

Fiber-kompakt-slibeskiver, se nr. 568725 ff.

**Teknisk beskrivelse**

Korn	80
Finhedsgrad	fin

Slibemiddelforkortelse	A
Maks. omfangshastighed	40 m/s
Specifikation	Ædelkorund hvid. Hårdhedsgrad M
Slibemiddel	Ædelkorund, hvid
Slibemetoder	Slibeblok
Reduceringsring, indvendig Ø	32 mm
Form	1
Skive-Ø D	150 mm
Skivebredde, D	25 mm
Produktnavnsegenskab	150×25×51
Borings-Ø H	51 mm
Produkttype	Slibeskive (keramisk)

## Tilbehør

Reduceringsringsæt Til slibeskivens naturboring 51 mm	596000 51
---	-----------